




75662729



## Q.1 - BP KNX 2 teclas+termóst., branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

cenários de iluminação recuperação, ajuste e armazenamento de 8 cenários de iluminação

temporizadores com temporizador de temperatura da divisão

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 2

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

#### Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 56.4 x 17 mm

Altura 70.9 mm

Largura 70.9 mm

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Ecrã

Com ecrã Sim

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material termoplástico

Aparência da superfície aveludado

Tipo de tratamento da superfície lacado

#### Gestão de iluminação LED

LED com um LED de operação branco e 4 LED`s de estado de cor laranja

#### Configurações

Modos de configuração possíveis	system
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
<b>Elementos fornecidos</b>	
Ligação ao bus incluída	Sim
<b>Equipamento</b>	
Número de pontos de actuação	6
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de configuración	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Tipo de produto: controlo	tipo de produto: botão de pressão duplo para controlo de sala individual
<b>Utilização</b>	
_empty_	com porta-etiquetas
<b>Software</b>	
Actualização	com Flash-Controller
<b>Segurança</b>	
Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo
<b>Condições de utilização</b>	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
<b>Identificação</b>	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série de design principal	KNX - Berker Q.1/Q.3
Série	KNX, Berker Q.1
<b>Instruções</b>	
Texto de indicação	Folhas de porta-etiqueta em separado disponíveis, ref. 9498 31 03.