



75663590



B.IQ - BP KNX 3 tec+termóst, vidro br

Características técnicas

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

temporizadores com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 3

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Largura 0 modules

Altura 119.6 mm

Largura 88.5 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Vidro

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 6 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

Configurações

parametrização operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

Acessórios incluídos

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

controlo para controlo de sala individual

Software

Actualização

com Flash-Controller

Segurança

protecção

com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Clase de eficiencia energética

IV (2%)

Identificação

Aplicações

KNX - sistemas operacionais

família de produtos:

família de produtos: botão de pressão

Versão atual

2.6

Série

KNX, B.IQ