



75663590



B.IQ - BP KNX 3 tec+termóst, vidro br

Características técnicas

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
função	para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente, pode ser activada a função de ajuda do botão de pressão, com função de protecção de válvula
temporizadores	com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas
modo de operação	modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor

Compatibilidade

extensão	conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
----------	---

Comandos e indicadores

Com indicação LED	Sim
reduzir a intensidade da luz	diminuição de intensidade luminosa na área
Número de teclas	3
operação	operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz, conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável
Indicação / visor	visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio), LCD com símbolos e iluminação, comutável por meio de objecto
botão / botão de pressão	com 2 botões de função de visor adicional

Conectividade

codificação	com bloqueio para crianças
-------------	----------------------------

Dimensões

Largura	0 modules
Altura	119.6 mm
Largura	88.5 mm

Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	vidro branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Vidro

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 6 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir plus

Configurações

parametrização sensor de presença parametrizável para aumento de conforto, menu do display programável para o cliente final, operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

programar programável com ETS2 a partir de V1.2a

Acessórios incluídos

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

aquecimento para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem pssso auxiliar

controlo para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo, para controlo de sala individual, parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento

Software

Actualização com Flash-Controller

Segurança

protecção com protecção anti roubo

alarme telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Clase de eficiencia energética IV (2%)

Identificação

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

Versão atual 2.6

Série KNX, B.IQ