



75663592



## B.IQ - BP KNX 3 tec+termóst, vidro preto

### Características técnicas

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

temporizadores com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 3

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

#### Dimensões

Largura 0 modules

Altura 119.6 mm

Largura 88.5 mm

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro preto

Cor RAL RAL 9005 - Preto intenso

Material Vidro

#### Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 6 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

#### Configurações

parametrização operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

#### Acessórios incluídos

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

#### Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

controlo para controlo de sala individual

**Software**

Actualização

com Flash-Controller

**Segurança**

protecção

com protecção anti roubo

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Clase de eficiencia energética

IV (2%)

**Identificação**

Aplicações

KNX - sistemas operacionais

família de produtos:

família de produtos: botão de pressão

Versão atual

2.6

Série

KNX, B.IQ