



75663599



B.IQ - BP KNX 3 tec+termóst, branco

Características técnicas

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

temporizadores com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 3

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Largura 0 modules

Altura 119.6 mm

Largura 88.5 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 6 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

Configurações

parametrização operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

Acessórios incluídos

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Tipo de configuración Laserdruck

Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
controlo	para controlo de sala individual
Software	
Actualização	com Flash-Controller
Segurança	
protecção	com protecção anti roubo
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Versão atual	2.6
Série	KNX, B.IQ