




75663729



## Q.1 - BP KNX 3 teclas+termóst., branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

cenários de iluminação recuperação, ajuste e armazenamento de 8 cenários de iluminação

temporizadores com temporizador de temperatura da divisão

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 3

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

#### Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 56.4 x 26.8 mm

Altura 123.2 mm

Largura 70.8 mm

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Ecrã

Com ecrã Sim

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material termoplástico

Designação técnica de materiais Papel

Aparência da superfície aveludado

Tipo de tratamento da superfície lacado

#### Gestão de iluminação LED

LED com um LED de operação branco e 6 LED`s de estado de cor laranja

## Configurações

Modos de configuração possíveis	system
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

## Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Sim
-------------------------	-----

## Equipamento

Número de pontos de actuação	8
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de configuración	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Tipo de produto:	tipo de produto: botão de pressão 3x
controlo	para controlo de sala individual

## Utilização

_empty_	com porta-etiquetas
---------	---------------------

## Software

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

## Segurança

Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo
alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte

## Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

## Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série de design principal	KNX - Berker Q.1/Q.3
Série	KNX, Berker Q.1

## Instruções

Texto de indicação	Folhas de porta-etiqueta em separado disponíveis, ref. 9498 30 02.
--------------------	--