



75663785



S.1/B.x - BP KNX 3 tec+termst., ant alu

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim
temporizadores com temporizador de temperatura da divisão

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim
Número de teclas 3
operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 52.3 x 24.9 mm
Altura 110.8 mm
Largura 55.8 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta 217,217,217
Color independiente de las líneas de diseño para antracite e alumínio
Cor outro
Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro
Material termoplástico
Designação técnica de materiais Papel
Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Gestão de iluminação LED

LED com LED de operação branco e 6 LED de estado vermelhos

Ligação	
acoplador de bus	para unidade de acoplamento de bus de embutir
Configurações	
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
Elementos fornecidos	
Ligação ao bus incluída	Não
Equipamento	
Número de pontos de actuação	8
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de configuración	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Tipo de produto: controlo	tipo de produto: botão de pressão 3x para controlo de sala individual
Software	
Actualização	com Flash-Controller
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo
alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série de design principal	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Série	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas