



75664593



B.IQ - BP KNX 4 tec+termóst, inox

Características técnicas

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

função para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente ; com função de protecção de válvula ; pode ser activada a função de ajuda do botão de pressão

temporizadores com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

modo de operação modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

reduzir a intensidade da luz diminuição de intensidade luminosa na área

Número de teclas 4

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz ; conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável

Indicação / visor visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio) ; LCD com símbolos e iluminação, comutável por meio de objecto

botão / botão de pressão com 2 botões de função de visor adicional

Conectividade

codificação com bloqueio para crianças

Dimensões

Profundidade de montagem 16.7 mm

Largura 0 modules

Altura 149.2 mm

Largura 88.5 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	Aço inoxidável
Cor RAL	RAL 9022 - Cinzento pérola claro
Material / mão de obra	metal escovado
Material	aço de alta qualidade
Aparência da superfície	mate

Gestão de iluminação LED

LED	com LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
-----	--

Ligação

acoplador de bus	para unidade de acoplamento de bus de embutir plus
------------------	--

Configurações

parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável ; menu do display programável para o cliente final ; sensor de presença parametrizável para aumento de conforto
programar	programável com ETS2 a partir de V1.2a

Acessórios incluídos

Caixa	para instalação em tomadas de embutir 1x
-------	--

Equipamento

Número de pontos de actuação	10
Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
aquecimento	para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem pssso auxiliar
controlo	parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento ; para controlo de sala individual ; para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo

Software

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

Segurança

protecção	com protecção anti roubo
alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Versão atual	2.6
Série	KNX ; B.IQ