



75664594



B.IQ - BP KNX 4 tec+termóst, alu

Características técnicas

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

temporizadores com temporizador de temperatura ambiente e
funções de temporizador de 2 semanas

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de
cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 4

operação operação de um botão de pressão para ligação,
pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Profundidade de montagem 16.7 mm

Largura 0 modules

Altura 149.2 mm

Largura 88.5 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz,
posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e
2 byte

Ecrã

Com ecrã Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor da série alumínio

Cor RAL RAL 9006 - Alumínio claro

Material / mão de obra Alumínio anodizado

Material Alumínio

Aparência da superfície mate

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado
(iluminação do porta etiqueta)

Configurações

parametrização operação de dois botões e botão único de pressão
parametrizável

Acessórios incluídos

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Número de pontos de actuação 10

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

controlo para controlo de sala individual

Software

Actualização com Flash-Controller

Segurança

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Clase de eficiencia energética IV (2%)

Identificação

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

Versão actual 2.6

Série de design principal KNX - Berker B.IQ

Série KNX, B.IQ