



75664599



B.IQ - BP KNX 4 tec+termóst, branco

Características técnicas

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
temporizadores	com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

Compatibilidade

extensão	conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
----------	---

Comandos e indicadores

Com indicação LED	Sim
Número de teclas	4
operação	operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Profundidade de montagem	15 mm
Largura	0 modules
Altura	149.2 mm
Largura	88.5 mm

Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

Ecrã

Com ecrã	Sim
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

Gestão de iluminação LED

LED	com LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
-----	--

Configurações

parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
----------------	---

Acessórios incluídos

Caixa

para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Número de pontos de actuação	10
Tipo de configuração	Laserdruck
Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
controlo	para controlo de sala individual

Software

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

Segurança

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Versão atual	2.6
Série	KNX, B.IQ