




75664690

IP20



B.IQ - BP KNX IV 4 tec+termóst, vidro br

Características técnicas

Funções

temporizadores com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Número de teclas 4

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Largura 0 modules

Altura 158.2 mm

Largura 88.5 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Vidro

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

Configurações

parametrização operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

Acessórios incluídos

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

controlo para controlo de sala individual

Software

Atualização com Flash-Controller

Segurança

protecção

com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Clase de eficiencia energética

IV (2%)

Identificação

Aplicações

KNX - sistemas operacionais

família de produtos:

família de produtos: botão de pressão

Versão atual

2.6

Série de design principal

KNX - Berker B.IQ

Série

B.IQ, KNX

Instruções

Texto de indicação

Transmissor portátil IR nº de artigo 2779, ver electrónica doméstica.