



75665590



## B.IQ - BP KNX 5 tec+termóst, vidro br

### Características técnicas

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
temporizadores	com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

#### Compatibilidade

extensão	conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
----------	---

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED	Sim
Número de teclas	5
operação	operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

#### Dimensões

Profundidade de montagem	16.7 mm
Largura	0 modules
Altura	178.8 mm
Largura	88.5 mm

#### Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

#### Ecrã

Com ecrã	Sim
----------	-----

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	vidro branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Vidro

#### Configurações

parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
----------------	---

#### Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Não
-------------------------	-----

#### Acessórios incluídos

Caixa	para instalação em tomadas de embutir 1x
-------	--

**Equipamento**

---

Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
controlo	para controlo de sala individual

---

**Software**

---

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

---

**Segurança**

---

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

---

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

---

**Identificação**

---

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Versão atual	2.6
Série de design principal	KNX - Berker B.IQ
Série	B.IQ, KNX

---