



75665593



B.IQ - BP KNX 5 tec+termóst, inox

Características técnicas

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
temporizadores	com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

Compatibilidade

extensão	conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
----------	---

Comandos e indicadores

Com indicação LED	Sim
Número de teclas	5
operação	operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Profundidade de montagem	16.7 mm
Largura	0 modules
Altura	178.8 mm
Largura	88.5 mm

Medição

codificador	codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
-------------	---

Ecrã

Com ecrã	Sim
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	Aço inoxidável
Cor RAL	RAL 9022 - Cinzento pérola claro
Material / mão de obra	metal escovado
Material	aço de alta qualidade

Configurações

parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
----------------	---

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Não
-------------------------	-----

Acessórios incluídos

Caixa	para instalação em tomadas de embutir 1x
-------	--

Equipamento

Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
controlo	para controlo de sala individual

Software

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

Segurança

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Versão atual	2.6
Série	B.IQ, KNX
