




75665729



Q.1 - BP KNX 5 teclas+termóst., branco

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

cenários de iluminação recuperação, ajuste e armazenamento de 8 cenários de iluminação

temporizadores com temporizador de temperatura da divisão

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 5

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 56.4 x 17 mm

Altura 123.6 mm

Largura 70.9 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material termoplástico

Designação técnica de materiais Papel

Aparência da superfície aveludado

Tipo de tratamento da superfície lacado

Configurações

Modos de configuração possíveis system

parametrização

operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Sim

Equipamento

Número de pontos de actuação 12

Com protecção em desmontagem / anti-roubo Sim

Tipo de configuração Beschriftungsfeld(er) - Folie
controlo para controlo de sala individual

Utilização

empty com porta-etiquetas

Software

Actualização com Flash-Controller

Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

alarme telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Clase de eficiencia energética IV (2%)

Identificação

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

Série de design principal KNX - Berker Q.1/Q.3

Série KNX, Berker Q.1

Instruções

Texto de indicação Folhas de porta-etiqueta em separado disponíveis, ref. 9498 31 03.