



80040001



## BAU (Easy)

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Conectividade

interface como interface entre módulos de utilizador  
INSTABUS EIB e linha bus

#### Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

#### Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) ≈ 10 mA

#### Dimensões

Profundidade de montagem 32 mm

Largura 0 modules

#### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

#### Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

#### Ligação

Nº de contactos 4

conexão bus ligação bus por meio de terminal

#### Configurações

Modos de configuração possíveis system

#### Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: unidade de acoplamento de bus

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento /  
transporte -20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C  
reduz o tempo de vida)

#### Identificação

Aplicações KNX - unidades do sistema

