



80142180

IP20   °C



BP KNX S.x/Bx. Easy 2 teclas com BCU

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados 10 mA

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

Dimensões

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 4

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Cinza-claro

Código RAL 7035

Material Metal, Plástico

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Ecrã

Com display Não

Textos

Função Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas

Proteção Com proteção contra desmantelamento

