




80144326



## BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, antr

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 4

#### Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) max. 20 mA

#### Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 56.4 x 12 mm

Altura 58.7 mm

Largura 58.7 mm

#### Potência

Consumo de energia KNX ≈ 150 mW

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Ecrã

Com ecrã Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Color independiente de las líneas de diseño antracite

Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro

Material termoplástico

Aparência da superfície aveludado

Tipo de tratamento da superfície lacado

#### Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir

## Configurações

Modos de configuração possíveis system

## Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Não

## Equipamento

Número de pontos de actuação 8

Com protecção em desmontagem / anti-roubo Sim

Tipo de produto: tipo de produto: botão de pressão quádruplo

## Utilização

\_empty\_ com porta-etiquetas

## Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

alarme telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte

## Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -20...70 °C

## Identificação

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

Série de design principal KNX - Berker Q.1/Q.3

Série KNX, Berker Q.1