




80440100

IK04 IP21



Termóstato KNX Easy c/ display

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

Voltagem

Tensão auxiliar 24 V DC

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation 25 mA

Consumo energia BUS (transferência) max. 10 mA

Dimensões

Profundidade de montagem 32 mm

Dimensão do écran (L x A) 38.28 x 30.26 mm

Largura 0 modules

Largura 71 mm

Ecrã

Tamanho da tela TFT 1.93 "

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9005 - Preto intenso

Material termoplástico

Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão, para montagem à face e montagem em parede oca, para montagem simples, para fixação vertical

Ligação

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

ligação com ligação adicional para sensor de temperatura externo do piso/sensor remoto

Configurações

Modos de configuração possíveis system

Equipamento

aquecimento para modo de aquecimento e/ou arrefecimento, aquecimento ou arrefecimento em 2 fases

controlo para controlo de sala individual

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Classe de eficiência energética	IV (2%)

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: aquecimento, ar condicionado, ventilação
Composição	elemento de base
Série de design principal	KNX