




80440100



## Termóstato KNX Easy c/ display

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
Consumo de corrente de funcionamento	25 mA

#### Funções

Unidade funcional central para remetente/atuador	Sim
Recetor integrado DCF77	Não
Possibilidade de serviço em paralelo	Não
Com operação local	Sim

#### Materiais

Grupo material	Plástico
Cor	Preto
Código RAL	9005

#### Dimensões

Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	26 mm

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK04
Índice de proteção IP	IP21

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Classe de eficiência energética	IV (2%)

#### Tensão

Tensão auxiliar	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V