



85020101



#### Alim. p/ módulos aplicação KNX RF (red)

#### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Dimensões

Profundidade de montagem 22 mm

Profundidade de montagem do guia de garra 32 mm

Largura 0 modules

Profundidade de montagem da caixa 22 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

#### Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

#### Ligação

Nº de contactos 1

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

#### Identificação

Aplicações Sistemas de rádio-operação KNX