


85145131



IP20

## R.1/R.3 - tecla simples KNX RF, preto

### Características técnicas

#### Funções

Funções adicionais ETS	ETS funções adicionais: +6 cenas, 1 botão de controle para cima / baixo, modo de operação on / off, regulável, exibição de brilho, botão, exibição de status, controle forçado
funções quicklink	funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória

#### Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
Categoria do receptor	2

#### Dimensões

Diâmetro	57.4 mm
----------	---------

#### Potência

Poder de transmissão de rádio	< 10 mW
-------------------------------	---------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta	217,217,217
Cor da série	preto
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	termoplástico
Designação técnica de materiais	PC_PMA preto

#### Equipamento

Número de canais de rádio	2
Número de lentes quicklink	máx. 20 transmissores / receptores
Tipo de configuração	Laserdruck
Ciclo de trabalho do transmissor	1 %

#### Segurança

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

#### Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Sistemas de rádio-operação KNX
Série de design principal	berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic

