



85221100

### Mecanismo estores comfort

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

#### Textos

Modo de comutação Com 2 contactos de relé bloqueados por meio mecânico e elétrico

Entrada de extensão Com entradas de extensão de 230 V para cima e para baixo

Ligação Circuito de botões de pressão de unidades de extensão para estores, módulos de estores, botões de pressão com chave para estores

Tipo de ligação Com terminais de parafuso