



85241173

## K.1/K.5 - teclas estores, aço inox

### Características técnicas

#### Funções

Duração do movimento 2 mn

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 12 V

Frequência de funcionamento - Hz

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série aço inoxidável

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

#### Instalação, montagem

modo de instalação fixação de fixação

#### Configurações

Tempo de ajuste das lamelas (ajustável) 50 ms...2.5 s

Duração mínima do ajuste das lamelas ≈ 250 ms

Tempo de comutação, ajustável 0...500 s

Ajuste da lamela na tecla pressionada < 0.4 s

#### Equipamento

Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada > 0.4 s

changeovertimeforchangeofdirection < 0.6 s

#### Segurança

protecção com protecção anti roubo

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

#### Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal berker K.5

Série Berker K.5