



85241189

### S.1/B.3/B.7 - teclas estores, branco

#### Características técnicas

##### Funções

Duração do movimento 2 mn

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal 12 V

Frequência de funcionamento - Hz

##### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material termoplástico

##### Instalação, montagem

modo de instalação fixação de fixação

##### Configurações

Tempo de ajuste das lamelas (ajustável) 50 ms...2.5 s

Duração mínima do ajuste das lamelas ≈ 250 ms

Tempo de comutação, ajustável 0...500 s

Ajuste da lamela na tecla pressionada < 0.4 s

##### Equipamento

Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada > 0.4 s

changeovertimeforchangeofdirection < 0.6 s

##### Segurança

protecção com protecção anti roubo

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

##### Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal Berker S.1/B.3/B.7

Série Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas