



85341131

### R.1/R.3 - det mov 1.1m, preto

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

##### Funções

modo de operação funcionamento comandado por microprocessador

##### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

##### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

Diâmetro 57.6 mm

##### Medição

Área de detecção, rectangular  $\approx 12 \times 16$  m

##### Alcance

Alcance, frente  $\approx 12$  m

Alcance, lado cada  $\approx 8$  m

##### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado  $\approx 45 \dots 90^\circ$

$\varnothing$  da área de detecção, ao nível do solo 0 m

##### Materiais, acabamento, cores

Cor da série preto

Cor Preto

Material termoplástico

##### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável  $\approx 5 \dots 1000$  lx , operação diária

##### Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo  $\approx 180$  s

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo

---

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
poupança de energia	baixo requisito de energia intrínseca
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

---

**Identificação**

---

Aplicações	Detector de movimento
Série de design principal	berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Série	Detector de movimentos ; R.1 ; berker R.3

---