



85341173

## K.1/K.5 - det mov 1.1m, aço inox

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

#### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

#### Medição

Área de detecção, rectangular ≈ 12 x 16 m

#### Alcance

Alcance, frente ≈ 12 m

#### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado ≈ 45...90 °

Ø da área de detecção, ao nível do solo 0 m

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série aço inoxidável

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

#### Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo ≈ 180 s

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

---

**Identificação**

---

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	berker K.5
Série	Detector de movimentos, Berker K.5