



K.1/K.5 - det mov 1.1m, antracite mate

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Comandos e indicadores

85341175

botão / botão de pressão	com botão para ligar / desligar / automático
--------------------------	--

Dimensões

Profundidade de montagem	34 mm
Altura de montagem nominal	1.1 m

Medição

Área de detecção, rectangular	≈ 12 x 16 m
-------------------------------	-------------

Alcance

Alcance, frente	≈ 12 m
-----------------	--------

Detecção

Número de níveis de detecção	3
Ângulo de detecção, ajustável	cada lado ≈ 45...90 °
Ø da área de detecção, ao nível do solo	0 m

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Material	termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável	≈ 5...1000 lx , operação diária
-------------------------------	---------------------------------

Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável	10...100 %
Atraso de disparo	≈ 180 s
Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para	30 s

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
protecção	com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	berker K.1
Série	Detector de movimentos, Berker K.1