



85341185

S.1/B.3/B.7 - det mov 1.1m, antr mate

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

Medição

Área de detecção, rectangular ≈ 12 x 16 m

Alcance

Alcance, frente ≈ 12 m

Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado ≈ 45...90 °

Ø da área de detecção, ao nível do solo 0 m

Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Material termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo ≈ 180 s

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Detector de movimentos, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
