



85341188

S.1/B.3/B.7 -det mov 1.1m, branco mate

Características técnicas

Dimensões

| | |
|----------------------|---------------|
| Altura de instalação | 1,10 - 1,10 m |
| Altura de montagem | 34 mm |

Deteção

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo de sensor | Detetor de movimento |
| Diâmetro de deteção no piso | 0 - 0 m |
| Ângulo de deteção ajustável | 45 - 90 ° |

Materiais

| | |
|------------|----------------|
| Cor | Branco |
| Acabamento | Mate |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Material | Termoplástico |

Distância de alcance

| | |
|--|------|
| Alcance máximo frontal | 12 m |
| Capacidade de transmissão máxima lateral | 8 m |

Iluminação

| | |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

Modo de configuração

| | |
|------------------------------|-----|
| Brilho de resposta ajustável | Sim |
|------------------------------|-----|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Textos

| | |
|----------|---|
| Função | Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas |
| Proteção | Com proteção contra desmantelamento |