



85341224

## Q.x - det mov comf 1.1m, alumínio

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

#### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

#### Disparador

tempo de imunidade ≈ 10 s

#### Medição

Área de detecção, rectangular ≈ 12 x 16 m

#### Alcance

Alcance, frente ≈ 12 m

#### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado ≈ 45...90 °

Ø da área de detecção, ao nível do solo 0 m

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

#### Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo ≈ 180 s

Tempo de comutação, ajustável ≈ 10 s...30 mn

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo

---

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

---

**Identificação**

---

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1

---