



85341279

K.1/K.5 - det mov comf 1.1m, branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

Disparador

tempo de imunidade ≈ 10 s

Medição

Área de detecção, rectangular $\approx 12 \times 16$ m

Alcance

Alcance, frente ≈ 12 m

Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado $\approx 45 \dots 90^\circ$

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável $\approx 5 \dots 1000$ lx , operação diária

Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo ≈ 180 s

Tempo de comutação, ajustável ≈ 10 s...30 mn

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

Segurança

Índice de protecção IP IP20

atishalogenfreeexternallymaintained No

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamento | -5...45 °C |
| Umidade relativa (sem condensação) | 0...65 % (sem condensação) |

Identificação

| | |
|---------------------------|--|
| Aplicações | Comando de iluminação, Detector de movimento |
| Série de design principal | berker K.1 |
| Série | Detector de movimentos, Berker K.1 |
