



85341285

S.1/B.3/B.7-det mov comf 1.1m, antr mate

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

Disparador

tempo de imunidade ≈ 10 s

Medição

Área de detecção, rectangular ≈ 12 x 16 m

Alcance

Alcance, frente ≈ 12 m

Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado ≈ 45...90 °

Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Material termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo ≈ 180 s

Tempo de comutação, ajustável ≈ 10 s...30 mn

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
------------------------------------	----------------------------

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
------------	--

Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
---------------------------	--------------------

Série	Detector de movimentos, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
-------	--
