



85341288

S.1/B.3/B.7 - det mov comf 1.1m, br mate

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

modo de operação funcionamento comandado por microprocessador

modo de operação operação passo a passo com tempo de imunidade (por exemplo, iluminação de escada)

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1.1 m

Disparador

tempo de imunidade ≈ 10 s

Medição

Área de detecção, rectangular $\approx 12 \times 16$ m

Alcance

Alcance, frente ≈ 12 m

Alcance, lado cada ≈ 8 m

Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado $\approx 45...90^\circ$

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável $\approx 5...1000$ lx , operação diária

Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo ≈ 180 s

Tempo de comutação, ajustável ≈ 10 s...30 mn

Desligar o pré-aviso para o valor de
variação de 50% para

30 s

Segurança

Índice de protecção IP

IP20

protecção

com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

poupança de energia

baixo requisito de energia intrínseca

Umidade relativa (sem condensação)

0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações

Comando de iluminação ; Detector de movimento

Série de design principal

Berker S.1/B.3/B.7

Série

Detector de movimentos ; Berker S.1 ; Berker B.3 ;
Berker B.7 Glas