



85342126

Q.x - det mov 2.2m, antracite

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 2.2 m

Medição

Área de detecção, rectangular $\approx 8 \times 12$ m

Alcance

Alcance, frente ≈ 8 m

Alcance, lado cada ≈ 6 m

Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado $\approx 45 \dots 90^\circ$

\emptyset da área de detecção, ao nível do solo 0 m

Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável $\approx 5 \dots 1000$ lx , operação diária

Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo ≈ 180 s

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1
