



85342131

### R.1/R.3 - det mov 2.2m, preto

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura de instalação	2,20 - 2,20 m
Altura de montagem	34 mm

##### Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	0 - 0 m
Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °

##### Materiais

Cor	Preto
Acabamento	Brilhante
Tratamento	Sem tratamento
Material	Termoplástico

##### Distância de alcance

Alcance máximo frontal	8 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m

##### Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

##### Modo de configuração

Brilho de resposta ajustável	Sim
------------------------------	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Textos

Função	Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas
Proteção	Com proteção contra desmantelamento