



  
85342183

## B.7 -det mov 2.2m, alumínio mate

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

#### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 2.2 m

#### Medição

Área de detecção, rectangular ≈ 8 x 12 m

#### Alcance

Alcance, frente ≈ 8 m

Alcance, lado cada ≈ 6 m m

#### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado ≈ 45...90 °

Ø da área de detecção, ao nível do solo 0 m

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

#### Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo ≈ 180 s

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

---

**Identificação**

---

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Detector de movimentos, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

---