



85342183

## B.7 -det mov 2.2m, alumínio mate

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura de instalação	2,20 - 2,20 m
Altura de montagem	34 mm

#### Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	0 - 0 m
Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °

#### Materiais

Cor	Alumínio
Acabamento	Mate
Tratamento	Envernizado
Material	Termoplástico

#### Distância de alcance

Alcance máximo frontal	8 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m

#### Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

#### Modo de configuração

Brilho de resposta ajustável	Sim
------------------------------	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Textos

Função	Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas
Proteção	Com proteção contra desmantelamento