



85342188

S.1/B.3/B.7 -det mov 2.2m, branco mate

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 2.2 m

Medição

Área de detecção, rectangular $\approx 8 \times 12$ m

Alcance

Alcance, frente ≈ 8 m

Alcance, lado cada ≈ 6 m

Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado $\approx 45 \dots 90^\circ$

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável $\approx 5 \dots 1000$ lx , operação diária

Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo ≈ 180 s

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento $-5 \dots 45^\circ\text{C}$

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Detector de movimentos, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
