



**S.1/B.3/B.7 - det mov 2.2m, branco**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura de instalação	2,20 - 2,20 m
Altura de montagem	34 mm

**Deteção**

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	0 - 0 m
Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °

**Materiais**

Cor	Branco
Acabamento	Brilhante
Tratamento	Sem tratamento
Material	Termoplástico

**Distância de alcance**

Alcance máximo frontal	8 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m

**Iluminação**

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

**Modo de configuração**

Brilho de resposta ajustável	Sim
------------------------------	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Textos**

Função	Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas
Proteção	Com proteção contra desmantelamento

85342189