



85342226

## Q.x - det mov comf 2.2m, antracite

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

#### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 2.2 m

#### Disparador

tempo de imunidade  $\approx 10$  s

#### Medição

Área de detecção, rectangular  $\approx 8 \times 12$  m

#### Alcance

Alcance, frente  $\approx 8$  m

Alcance, lado cada  $\approx 6$  m

#### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado  $\approx 45 \dots 90^\circ$

$\varnothing$  da área de detecção, ao nível do solo 0 m

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável  $\approx 5 \dots 1000$  lx , operação diária

#### Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo  $\approx 180$  s

Tempo de comutação, ajustável  $\approx 10$  s...30 mn

Desligar o pré-aviso para o valor de  
variação de 50% para

30 s

---

### Segurança

---

Índice de protecção IP

IP20

---

protecção

com protecção anti roubo

---

### Condições de utilização

---

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

---

Umidade relativa (sem condensação)

0...65 % (sem condensação)

---

### Identificação

---

Aplicações

Comando de iluminação, Detector de movimento

---

Série de design principal

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

---

Série

Berker Q.1