



85342231

### R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, preto

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

##### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

##### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 2.2 m

Diâmetro 57.6 mm

##### Disparador

tempo de imunidade  $\approx 10$  s

##### Medição

Área de detecção, rectangular  $\approx 8 \times 12$  m

##### Alcance

Alcance, frente  $\approx 8$  m

Alcance, lado cada  $\approx 6$  m

##### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado  $\approx 45 \dots 90^\circ$

$\varnothing$  da área de detecção, ao nível do solo 0 m

##### Materiais, acabamento, cores

Cor da série preto

Cor Preto

Material termoplástico

##### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável  $\approx 5 \dots 1000$  lx , operação diária

##### Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo  $\approx 180$  s

Tempo de comutação, ajustável  $\approx 10$  s...30 mn

### Segurança

---

Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo

### Condições de utilização

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

### Identificação

---

Aplicações	Detector de movimento
Série de design principal	berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Série	Detector de movimentos, R.1, berker R.3