



85342239

R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, br

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 2.2 m

Diâmetro 57.6 mm

Disparador

tempo de imunidade ≈ 10 s

Medição

Área de detecção, rectangular $\approx 8 \times 12$ m

Alcance

Alcance, frente ≈ 8 m

Alcance, lado cada ≈ 6 m

Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado $\approx 45 \dots 90^\circ$

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável $\approx 5 \dots 1000$ lx , operação diária

Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo ≈ 180 s

Tempo de comutação, ajustável ≈ 10 s...30 mn

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Umidade relativa (sem condensação)

0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações

Comando de iluminação, Detector de movimento

Série

Detector de movimentos, R.1, berker R.3