



85342275

### K.1/K.5 - det mov comf 2.2m, antr mate

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Altura de instalação | 2,20 - 2,20 m |
| Altura de montagem   | 34 mm         |

##### Deteção

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo de sensor              | Detetor de movimento |
| Diâmetro de deteção no piso | 0 - 0 m              |
| Ângulo de deteção ajustável | 45 - 90 °            |

##### Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Antracite     |
| Acabamento | Mate          |
| Tratamento | Envernizado   |
| Material   | Termoplástico |

##### Distância de alcance

|  |     |
|--|-----|
| Alcance máximo frontal                   | 8 m |
| Capacidade de transmissão máxima lateral | 6 m |

##### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

##### Modo de configuração

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Brilho de resposta ajustável | Sim |
|------------------------------|-----|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

##### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Textos

|          |   |
|----------|---|
| Função   | Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas |
| Proteção | Com proteção contra desmantelamento   |