



85342279

## K.1/K.5 - det mov comf 2.2m, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

#### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 2.2 m

#### Disparador

tempo de imunidade  $\approx 10$  s

#### Medição

Área de detecção, rectangular  $\approx 8 \times 12$  m

#### Alcance

Alcance, frente  $\approx 8$  m

Alcance, lado cada  $\approx 6$  m

#### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado  $\approx 45 \dots 90^\circ$

$\varnothing$  da área de detecção, ao nível do solo 0 m

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material termoplástico

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável  $\approx 5 \dots 1000$  lx , operação diária

#### Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo  $\approx 180$  s

Tempo de comutação, ajustável  $\approx 10$  s...30 mn

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para 30 s

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo

---

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

---

**Identificação**

---

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	berker K.1
Série	Detector de movimentos, Berker K.1

---