




85342283

B.7 -det mov comf 2.2m, alumínio mate

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão para ligar / desligar / automático

Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 2.2 m

Disparador

tempo de imunidade ≈ 10 s

Medição

Área de detecção, rectangular ≈ 8 x 12 m

Alcance

Alcance, frente ≈ 8 m

Alcance, lado cada ≈ 6 m m

Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável 45...90 °

Ø da área de detecção, ao nível do solo 0 m

Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

Configurações

Luminosidade de resposta regulável Sim

Sensibilidade regulável Sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Modo de tempo curto 200 ms

Atraso de disparo ≈ 180 s

Tempo de comutação, ajustável ≈ 10 s...30 mn

Desligar o pré-aviso para o valor de
variação de 50% para

30 s

Segurança

Índice de protecção IP

IP20

protecção

com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Umidade relativa (sem condensação)

0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações

Comando de iluminação, Detector de movimento

Série de design principal

Berker S.1/B.3/B.7

Série

Detector de movimentos, Berker S.1, Berker B.3,
Berker B.7 Glas