



S.1 - BP duplo, solar, KNX RF, creme

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Tensão

Tensão de funcionamento 3 - 3 V

Equipamento

Número de canais 4

Ciclo de trabalho do transmissor 1 %

Frequência

Frequência de transmissão de rádio 868,30 MHz

Conectividade

Protocolo Radiofrequência RF KNX

Categoria do recetor 2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Dimensões

Altura de montagem 14 mm

Materiais

Cor Creme

Material Termoplástico

Textos

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Tensão Fonte de alimentação via células solares

Modo de instalação Para montagem em superfície plana e extensão de combinações

85656182

