



936522509

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface	Tecla simples
Nº de teclas	1

Configuração

modo de comutação	Interruptor bipolar
antibacterialtreatment	Não

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC/DC

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX
-----------------------	-------

Dimensões

Profundidade	25 mm
Altura	55.5 mm
Largura	55.5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
Tipo de ligação	Ligação a parafusos

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Segurança

Índice de protecção IP	IP44
------------------------	------

Identificação

tipo de interruptor para aparelho	Não
-----------------------------------	-----