



936552501

Integro - comutador lustre, castanh mate

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Tecla dupla

Configuração

modo de comutação comutador de lustre

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

ifttsupportavailable Não

Comandos e indicadores

Botão de pressão Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 16 AX

Dimensões

Profundidade 25 mm

Altura 55.5 mm

Largura 55.5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor da série Castanho

Cor castanho

Cor RAL RAL 8017 - Castanho chocolate

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Tipo de ligação Ligação a parafusos

Equipamento

hasheatingswitch Não

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
textimpactstrength	IK05

Identificação

tipo de interruptor para aparelho	Não
-----------------------------------	-----
