



936552505

Integro - comutador lustre, antrac mate

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Tecla dupla

Configuração

modo de comutação comutador de lustre

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

ifttsupportavailable Não

Comandos e indicadores

Botão de pressão Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 16 AX

Dimensões

Profundidade 25 mm

Altura 55.5 mm

Largura 55.5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Cor Antracite

Cor cinzento antracite

Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Tipo de ligação Ligação a parafusos

Equipamento

hasheatingswitch	Não
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
textimpactstrength	IK05
Identificação	
tipo de interruptor para aparelho	Não