



936552509

Integro - comutador lustre, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface	Tecla dupla
Nº de teclas	2
Modo de fixação	Instalação encastrada

Configuração

modo de comutação	comutador de lustre
antibacterialtreatment	Não

Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	16 AX
-----------------------	-------

Dimensões

Profundidade	25 mm
Altura	55.5 mm
Largura	55.5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	brilhante

Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Ligação

terminal	terminal de entrada comum
modo de ligação	com terminais de parafuso
Tipo de ligação	Ligação a parafusos

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

textimpactstrength	IK05
--------------------	------

Identificação

tipo de interruptor para aparelho	Não
-----------------------------------	-----

Série de design principal	BERKER INTEGRO FLOW/PURE
---------------------------	--------------------------